


低床除振フットマウント

VIBRATION ISOLATION MOUNT No.E-9923F

RoHS対応

NEW

NBK®




材質 ケース：A5052 防振材：ばね・減衰材

表面処理 ケース：アルマイト処理

- 振動を嫌う精密機器に最適です。
床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、高倍率の顕微鏡、表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。
- 装置の脚に直接搭載ができるため除振台と比較し、省スペースで簡易的な設置が可能。
- 設置高さ：18～27mmの薄型設計です。

【用途】

マイクロスコープ、電子顕微鏡などの精密測定機器のマウントに最適です。



■サイズ表

No.	A	B	C	D	E
VFML 55	64	60	56	22～31	18～27 (使用高さ)
VFML 80					
VFML104					

■仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	許容荷重N	外径φ	適応フット径φ	設置高さ	質量kg	価格
* 161138	VFML 55	37～ 73	64	60未満	18～27(使用高さ)	0.5	21,500
* 161139	VFML 80	62～ 98	64	60未満	18～27(使用高さ)	0.5	22,000
* 161140	VFML104	86～122	64	60未満	18～27(使用高さ)	0.5	22,500

CADデータダウンロード・在庫照会は Web サイトで！


ナベヤ

検索

SINCE 1960
NABEYA CO., LTD.

■使用例

顕微鏡の脚に設置することで、振動による画像のブレを低減し、高倍率で測定することができます。



■取付方法


水平な場所に低床除振フットマウントを設置し、装置の脚を載せて使用します。

※低床除振フットマウントにはレベル調整機能はございません。


レベル調整をされる場合は設備内蔵のレベル調整機能をご使用ください。

■特性グラフ

●鉛直性能



●水平性能



■特注対応

- 最適な許容荷重範囲の製品がない場合は、別途対応可能な製品を製作します。(2か月～)
- 装置に組込みが可能な仕様への変更も承ります。技術お問合せまたはお電話にてご相談ください。